

Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, pesante, schermatura retrofit, con impugnatura anteriore, 3 U, 235 mm

CODICE A CATALOGO

24567-162

Sottorack schermato non EMC per il montaggio su backplane, versione pesante con pannelli laterali saldati e maniglia anteriore.

CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo H ("Heavy"), staffa da 19" fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo)

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

Guida orizzontale tipo "Heavy"

Resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 5 g.



IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Testato per urti e vibrazioni in base agli standard tedeschi "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carico installato fino a 15 kg

Versione con maniglie anteriori



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Profondità: 235mm

Quantità nella confezione: 1

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160mm; 220mm

Tipo di guarnizione: Acciaio inox EMC

Tolleranza agli urti e alle vibrazioni: 5g (force)

Maniglia in dotazione: Sì

Montaggio: Rack

È conforme a: CODICE 60297-3-103

Schermatura EMC: N.

Finitura: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 15kg

Peso netto: 1.425kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE