

RatiopacPRO, custodia completa, desktop, schermato, rivestimento anteriore, 6 U, 42 CV, 315 mm

CODICE A CATALOGO

24572-064

Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent con schermatura EMC fornisce protezione elettronica per assemblaggi elettronici singoli e da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia offre un design elegante per le applicazioni desktop.

CARATTERISTICHE

Enclosure da tavolo con componenti preconfigurati, in conformità a IEC 60297-3-101; predisposto per componenti da 19", ad esempio unità plug-in e schede Europa


Schermato

Versione con strisce di copertura

Fessura di ventilazione nella piastra base

Pannello posteriore perforato

Conforme a DIN EN 62368-1



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 6U

Larghezza rack: 42HP

Profondità: 315.5mm

Quantità nella confezione: 1

Altezza utile: 245.7mm

Larghezza utile: 219mm

Struttura del telaio anteriore: Rivestimento laterale; Guide orizzontali



Opzione di raffreddamento: N.

È conforme a: CODICE 60297-3-101; CODICE 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

Schermatura EMC: Sì

Finitura: Passivato; Verniciato a polvere

Altezza: 265.9mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: RatiopacPRO

Tipo di prodotto: Custodia

Grado di protezione: IP20

Carico statico: 25kg

Tipo: Custodia per componenti da 19"

Larghezza: 235.5mm

Peso netto: 3.8kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Modifiche (colori o dimensioni speciali).

Soluzioni personalizzate (ritagli nel coperchio superiore, nella piastra di base o nei pannelli laterali).

Servizio di assemblaggio da 1 pezzo.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.