

Guida multipezzo, centrale, estrusione in plastica, 280 mm, larghezza scanalatura 2 mm, grigio, 10 pezzi

CODICE A CATALOGO

34564-893

Guida intermedia per guide singole multipezzo in plastica o alluminio estruso. Adatto per i tipi di circuito stampato standard, asincorio, da 4,4" e gli elementi terminali con codifica.



CARATTERISTICHE

Profilo centrale per il montaggio di guide per una larghezza scanalatura di 2 mm

sono necessari 2 pezzi terminali in plastica, che vengono spinti su entrambe le estremità del profilo centrale

Le guide possono essere agganciate alle guide orizzontali (estrusione al) o a piastre spesse 1,5 mm

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Profondità scheda: 280mm

Larghezza scanalatura: 2

Colore: Grigio

Materiale: PVC

Quantità nella confezione: 1

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo di prodotto: Binario di guida

Tipo: Sezione centrale

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Telaio

Codice colore: RAL 7035



*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched

from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Consegna mav in confezione standard (SPQ). I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Una guida è composta da 1 coppia di pezzi di testa e 1 pezzo di profilo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

