

Gruppi raffreddati a conduzione termica VITA, 3UVPX48.2-PS260HTSI-311

CODICE A CATALOGO

3UVPX48.2-PS260HTSI-311

Ordinare e gestire un solo codice prodotto per l'intero assemblaggio CCA, inclusi marcatura dei componenti e etichettatura dei componenti, nonché card-lok, estrattori, chiavi di codifica, guarnizioni EMC e cuscinetti termici.

CARATTERISTICHE

Servizi di progettazione completi, compresa l'analisi termica

Tempi di risposta rapidi CCA stampati in 3D e cornici per i controlli di adattamento

Modelli CAD scaricabili conformi agli standard - sono disponibili modelli da 3 U e 6 U

Disponibili in anodizzato nero, film chimico, finiture in nichel senza elettroliti

Disponibili confezioni ESD



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Blocco conduttore

Funziona con: Casse raffreddate a conduzione

Forza di serraggio: 272 – 318kgf

Larghezza di separazione: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Funzione di progettazione: Compensazione della tolleranza

Prestazioni termiche: Migliore

Profilo: 6.35 x 6.26 mm

Altezza del rack: 3U

Materiale: Alluminio

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on

SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE