

Guida con codifica per CompactPCI/ VME64x, PC, 160 mm, larghezza scanalatura 2 mm, rosso

CODICE A CATALOGO

64568-089



Nuova generazione di guide di tipo Wih Coding per circuiti stampati o unità plug-in. Forma un'interfaccia affidabile tra la meccanica del sottorack e i sottoassiemi. Grazie al design ottimizzato e al nuovo materiale plastico di alta qualità, la stabilità è stata notevolmente aumentata, ma anche le proprietà di sicurezza antincendio sono migliorate. Ciò significa che il materiale garantisce una bassa infiammabilità, bassa tossicità e densità di fumo e soddisfa i requisiti EN 45545-2 (sicurezza antincendio nei veicoli ferroviari), R22, R23 e R24 con

CARATTERISTICHE

NUOVA generazione con guide di guida in plastica di tipo codificante per un fissaggio affidabile di circuiti stampati o unità a innesto

Maggiore stabilità grazie al design ottimizzato e al materiale di alta qualità (PC)

Migliori proprietà di sicurezza antincendio, conforme ai requisiti EN 45545-2 R22, R23 e R24 con HL3

"Senza alogeni", in conformità a IEC 61249-2-21

Può essere agganciato a guide orizzontali (profilato al) o a piastre spesse 1,5 mm

Può essere imbullonato alle rotaie orizzontali tipo H e R per requisiti di urti e vibrazioni più elevati

Clip ESD opzionale per un contatto conduttivo tra circuito stampato e guida orizzontale disponibile

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Plastica rinforzata con fibre

Colore: Rosso

Quantità nella confezione: 1

Profondità scheda: 160mm

Larghezza scanalatura: 2

È conforme a: EN 45545-2

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo di prodotto: Binario di guida

Tipo: Codici

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Telaio da 19"; Sistemi

Peso lordo: 0.008kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE