

Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, Heavy, schermatura retrofit



Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

CARATTERISTICHE

Guida orizzontale tipo "Heavy"

Resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 5 g.

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Testato per urti e vibrazioni in base agli standard tedeschi "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carico installato fino a 15 kg

Versione senza maniglie anteriori

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Schermatura EMC: N.
Finitura: Anodizzato; Passivato
Materiale: Alluminio
Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24563-161	3U	175mm	1	Backplane	160mm	Tessuto
24563-162	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Tessuto
24563-163	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-164	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tessuto
24563-461	6U	175mm	1	Backplane	160mm	Tessuto
24563-462	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Tessuto
24563-463	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24563-464	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tessuto

Table 2/2

Codice a catalogo	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Larghezza rack	Carico statico
24563-161	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.