


Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, pesante, schermato

Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, versione pesante con pannelli laterali saldati in tox.



CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo H ("Heavy"), staffa da 19" fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo)

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Struttura in alluminio

Guida orizzontale tipo "Heavy"

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Testato per urti e vibrazioni in base agli standard tedeschi "Bahn" BN 411002, BN 411003

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio
Schermatura EMC:	Sì

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità (D)	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24563-172	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Tessuto
24563-174	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-474	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-173	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-472	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Tessuto
24563-473	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto

Table 2/2

Codice a catalogo	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Larghezza rack	Carico statico
24563-172	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE