


Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, Light, non schermato



Sottorack schermato non EMC per il montaggio su backplane, versione leggera.

CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo L ("light") con staffe di supporto integrate da 19"

Guida orizzontale "leggera"

Struttura in alluminio

Guide orizzontali posteriori per il montaggio su backplane con striscia isolante

Carico installato fino a 7,5 kg

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Schermatura EMC:	N.
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Maniglia in dotazione
24564-131	3U	175mm	1	Backplane	160mm	N.
24564-132	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	N.
24564-133	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	N.
24564-431	6U	175mm	1	Backplane	160mm	N.
24564-432	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	N.
24564-433	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	N.

Table 2/2

Codice a catalogo	Montaggio	È conforme a	Larghezza rack	Carico statico
24564-131	Rack	CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-132	Rack	CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-133	Rack	CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-431	Rack	CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-432	Rack	CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-433	Rack	CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il portasatelliti non è predisposto per la schermatura, è possibile eseguire l'aggiornamento retroattivo per la classe di protezione IP 20

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

