

Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, schermatura retrofit

Sottorack non schermato per il montaggio su backplane.



CARATTERISTICHE

Supporto con pannello laterale tipo F ("flessibile"), staffa anteriore da 19" inclusa, staffa regolabile in profondità da 19" venduta separatamente (non inclusa negli articoli forniti)

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

Struttura in alluminio

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Guida orizzontale "leggera"

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Finitura:	Anodizzato; Passivato
Schermatura EMC:	N.
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24563-132	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-133	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-134	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-135	3U	415mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-136	3U	475mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-431	6U	175mm	1	Backplane	160mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-432	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-433	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-434	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-435	6U	415mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-131	3U	175mm	1	Backplane	160mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-436	6U	475mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)

Table 2/2

Codice a catalogo	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Materiale	Larghezza rack	Carico statico
24563-132	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-133	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-134	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-135	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-136	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-431	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-432	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-433	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-434	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-435	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg
24563-131	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg

Codice a catalogo	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Materiale	Larghezza rack	Carico statico
24563-436	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE