

Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, robusto, schermato

Portamicrofono con guide orizzontali rinforzate e pannelli laterali per il montaggio su backplane.



CARATTERISTICHE

Portasatelliti con pannello laterale e guida orizzontale, tipo R "robusto" con fissaggio a 3 fori per una maggiore stabilità (+60% rispetto al fissaggio a 2 fori delle guide "pesanti")

Struttura in alluminio

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante. Le guide adattatori speciali consentono il montaggio di gruppi raffreddati a conduzione

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Testato per urti e vibrazioni a norma MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Resistente agli urti e alle vibrazioni in tutte e tre le direzioni assiali.

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse. Su richiesta, è possibile utilizzare una staffa con guide telescopiche per il montaggio su armadietto

Tipo di guida orizzontale "robusto"

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24567-149	3U	295mm	1	Backplane	160mm	Tessuto
24567-449	6U	295mm	1	Backplane	160mm	Tessuto

Table 2/2

Codice a catalogo	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Larghezza a rack	Carico statico
24567-149	25g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rapporti di prova online.

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE