

Kit sottorack da 19" EuropacPRO per connettore DIN, schermatura retrofit

Sottorack non schermato per montaggio connettore DIN EN 60603-2 (DIN 41612).



CARATTERISTICHE

Supporto con pannello laterale tipo F ("flessibile"), staffa anteriore da 19" inclusa, staffa regolabile in profondità da 19" venduta separatamente (non inclusa negli articoli forniti)

Struttura in alluminio

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Guide orizzontali posteriori per il montaggio del connettore (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Guida orizzontale "leggera"

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Schermatura EMC:	N.
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24563-194	3U	355mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-191	3U	175mm	1	Connettore DIN	160mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-192	3U	235mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-494	6U	355mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-491	6U	175mm	1	Connettore DIN	160mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-493	6U	295mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-193	3U	295mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)
24563-492	6U	235mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm	Acciaio inox (installabile in un secondo momento)

Table 2/2

Codice a catalogo	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Larghezza rack	Carico statico
24563-194	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-191	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-192	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-494	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-491	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-493	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-193	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-492	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE