


Kit sottorack EuropacPRO 19" per ferrovie, schermatura retrofit, SNCF

Supporto per applicazioni ferroviarie, conforme allo standard SNCF, versioni non schermate.



CARATTERISTICHE

Registrazione SNCF, EuropacPRO-fer, testato in conformità a NF F 61-005 e NF F 60-002

La staffa da 19" è fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo) ed è particolarmente adatta per le elevate sollecitazioni meccaniche (resistenza alle vibrazioni)

Le barre di supporto laterali conformi allo standard NFF facilitano l'inserimento del sottorack nel telaio (cabinet). La doppia posizione di avvitamento da 19" aumenta ulteriormente la sicurezza (standard NFF)

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Struttura in alluminio

Guida orizzontale tipo "Heavy"

Carico statico:	15kg
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
È conforme a:	CODICE 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Schermatura EMC:	N.
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio



SPECIFICHE

Table 1/2						
Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Backplane	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Backplane	220mm
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Backplane	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Backplane	220mm

Table 2/2					
Codice a catalogo	Tipo di guarnizione	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Maniglia in dotazione	Montaggio	Certificazioni
21500-027	Tessuto	5g (force)	Sì	Rack	RoHS, SNCF
21500-029	Tessuto	5g (force)	Sì	Rack	SNCF, RoHS
21500-070	Tessuto	5g (force)	Sì	Rack	RoHS
21500-067	Tessuto	5g (force)	Sì	Rack	RoHS

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I rapporti dei test sono disponibili online.

Fer = ferroviaire = Ferrovie francesi, 1 T = 4 HP = 20,32 mm Colle femmina/telaio di montaggio per supporti, acciaio inox, 9 T o 21 T su richiesta.

Connettore femmina/telaio di montaggio per supporti, in acciaio inox, 9 T o 21 T su richiesta.

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE