

# Coperchio del pannello laterale EMC avanzato EuropacPRO


Pannello laterale in alluminio da 3 mm per aumentare l'effetto di schermatura EMC del sottorack coprendo le forature non necessarie.

## CARATTERISTICHE

Coperchi del pannello laterale per una maggiore schermatura RF laterale

Assemblato all'esterno del pannello laterale standard

Materiale di assemblaggio incluso



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Materiale:</b>            | Alluminio         |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | EuropacPRO        |
| <b>Finitura:</b>             | Passivato         |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Pannello laterale |
| <b>Funziona con:</b>         | Rack secondari    |
| <b>Tipo:</b>                 | Tipo H            |
| <b>Schermatura EMC:</b>      | Sì                |



## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Profondità | Quantità nella confezione | Lunghezza | Unità confezione |
|-------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 24563-256         | 3U               | 235mm      | 2                         | 235mm     | Coppia           |
| 24563-268         | 4U               | 355mm      | 2                         | 355mm     | Coppia           |
| 24563-257         | 3U               | 275mm      | 2                         | 275mm     | Coppia           |
| 24563-269         | 4U               | 415mm      | 2                         | 415mm     | Coppia           |
| 24563-267         | 4U               | 295mm      | 2                         | 295mm     | Coppia           |
| 24563-266         | 4U               | 235mm      | 2                         | 235mm     | Coppia           |
| 24563-270         | 4U               | 495mm      | 2                         | 495mm     | Coppia           |
| 24563-265         | 4U               | 175mm      | 2                         | 175mm     | Coppia           |
| 24563-275         | 6U               | 175mm      | 2                         | 175mm     | Coppia           |
| 24563-258         | 3U               | 277.75mm   | 2                         | 277.75mm  | Coppia           |
| 24563-276         | 6U               | 235mm      | 2                         | 235mm     | Coppia           |

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Profondità | Quantità nella confezione | Lunghezza | Unità confezione |
|-------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 24563-262         | 3U               | 495mm      | 2                         | 495mm     | Coppia           |
| 24563-277         | 6U               | 275mm      | 2                         | 275mm     | Coppia           |
| 24563-261         | 3U               | 415mm      | 2                         | 415mm     | Coppia           |
| 24563-278         | 6U               | 277.75mm   | 2                         | 277.75mm  | Coppia           |
| 24563-279         | 6U               | 295mm      | 2                         | 295mm     | Coppia           |
| 24563-260         | 3U               | 355mm      | 2                         | 355mm     | Coppia           |
| 24563-280         | 6U               | 355mm      | 2                         | 355mm     | Coppia           |
| 24563-281         | 6U               | 415mm      | 2                         | 415mm     | Coppia           |
| 24563-259         | 3U               | 295mm      | 2                         | 295mm     | Coppia           |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Profondità | Quantità nella confezione | Lunghezza | Unità confezione |
|-------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 24563-282         | 6U               | 495mm      | 2                         | 495mm     | Coppia           |
| 24563-255         | 3U               | 175mm      | 2                         | 175mm     | Coppia           |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il pannello laterale e la staffa da 19" sono saldati a freddo insieme. Tossine = tecnica di fissaggio, senza accessori aggiuntivi. Ciò avviene con attrezzi speciali e alta pressione.

Versione 9 U disponibile su richiesta.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**