

Maniglia anteriore, montaggio retroattivo per RatiopacPRO

Con questa maniglia anteriore, la custodia RatiopacPRO/-AIR, flessibile e robusta, è facile da convertire per una maggiore maneggevolezza.

CARATTERISTICHE

Per il retrofit di custodie con striscia di copertura e sostituirla con una maniglia anteriore

Materiale: Alluminio
Tipo di prodotto: Manopola



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Colore	Finitura	Famiglia di prodotti	Tipo
24571-302	2	Maniglia anteriore	Grigio	Verniciato a polvere	RatiopacPRO	Statico
24571-303	2	Maniglia anteriore	Grigio	Verniciato a polvere	RatiopacPRO	Statico
24572-708	2			Verniciato a polvere		
24571-304	2	Maniglia anteriore	Grigio	Verniciato a polvere	RatiopacPRO air	Statico
24571-305	2	Maniglia anteriore	Grigio	Verniciato a polvere	RatiopacPRO air	Statico
24571-306	2	Maniglia anteriore	Grigio	Verniciato a polvere	RatiopacPRO air	Statico
24571-301	2	Maniglia anteriore	Grigio	Verniciato a polvere	RatiopacPRO	Statico
24571-993	2	Maniglia anteriore	Grigio	Verniciato a polvere	RatiopacPRO	Statico

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con	Certificazioni
24571-302	Custodie, RatiopacPRO	RoHS

Codice a catalogo	Funziona con	Certificazioni
24571-303	Custodie, RatiopacPRO	RoHS
24572-708	Custodie, RatiopacPRO	
24571-304	Custodie, RatiopacPRO air	RoHS
24571-305	Custodie	RoHS
24571-306	Custodie	RoHS
24571-301	Custodie, RatiopacPRO	RoHS
24571-993	Custodie, RatiopacPRO	RoHS

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE