


Guida multipezzo, estrusione di alluminio/plastica a metà pezzo



Guida intermedia per guide singole multipezzo in plastica o alluminio estruso. Adatto per i tipi di circuito stampato standard, asincorio, da 4,4" e gli elementi terminali con codifica.

CARATTERISTICHE

Profilo centrale per il montaggio di guide per una larghezza scanalatura di 2 mm

sono necessari 2 pezzi terminali in plastica, che vengono spinti su entrambe le estremità del profilo centrale

Le guide possono essere agganciate alle guide orizzontali (estrusione al) o a piastre spesse 1,5 mm

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Tipo di prodotto: Binario di guida
Tipo: Sezione centrale



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Material e	Colore	Quantità nella confezione	Profondità scheda	Larghezza scanalatura	Codice colore
34560-891	Alluminio	Argento	1	160mm	2	
34560-893	Alluminio	Argento	1	280mm	2	
34564-891	PVC	Grigio	1	160mm	2	RAL 7035
34564-893	PVC	Grigio	1	280mm	2	RAL 7035
34564-900	PVC	Grigio	1	1000mm	2	RAL 7035
34564-892	PVC	Grigio	1	220mm	2	RAL 7035
34560-900	Alluminio	Argento	1	1000mm	2	

Codice a catalogo	Material e	Colore	Quantità nella confezione	Profondità scheda	Larghezza scanalatura	Codice colore
34560-892	Alluminio	Argento	1	220mm	2	

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Funziona con
34560-891	Anodizzato	Rack secondari, Custodie, Telaio
34560-893	Anodizzato	Rack secondari, Custodie, Telaio
34564-891		Rack secondari, Custodie, Telaio
34564-893		Rack secondari, Custodie, Telaio
34564-900		Rack secondari, Custodie, Telaio
34564-892		Rack secondari, Custodie, Telaio
34560-900	Anodizzato	Rack secondari, Custodie, Telaio
34560-892	Anodizzato	Rack secondari, Custodie, Telaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Consegna mav in confezione standard (SPQ). I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Una guida è composta da 1 coppia di pezzi di testa e 1 pezzo di profilo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE