

Custodia in alluminio IP-PRO, EMC

IP-Pro Alu EMC - il contenitore per una protezione affidabile da acqua, polvere e interferenze elettromagnetiche per componenti elettronici sensibili in ambienti difficili. Collaudato e certificato per applicazioni con requisiti elevati di urti e vibrazioni.



CARATTERISTICHE

Contenitore in alluminio pressofuso disponibile in 15 diverse misure, con rivestimento a polvere per esterni di colore grigio argento (RAL 7001)

A seconda delle dimensioni, classe di protezione fino a IP67 in conformità alla norma EN 60529

Schermato EMC

Resistente agli urti e alle vibrazioni in conformità alla norma EN 61373 Cat. 2 e AREMA Classe I.

Protezione IK 09 da impatti meccanici esterni in conformità a IEC 62262

Intervallo di temperatura dell'involucro da 40 a +90°C.

Materiale:	Alluminio
Famiglia di prodotti:	IP-PRO ALU EMC
Codice colore:	RAL 7001
Tipo:	Robusto
Tipo di prodotto:	Custodia a fattore di forma ridotto

SPECIFICHE

Table 1/2						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Grigio argento
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Grigio argento

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Grigio argento
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Grigio argento
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Grigio argento
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Grigio argento
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Grigio argento
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Grigio argento
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Grigio argento
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Grigio argento
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Grigio argento
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Grigio argento
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Grigio argento
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Grigio argento
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Grigio argento

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Forma
26880-008	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-009	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-002	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-011	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-004	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-012	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-015	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-007	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-014	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-005	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-006	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-010	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-001	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-003	Verniciato a polvere	Rettangolare
26880-013	Verniciato a polvere	Rettangolare

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per modifiche meccaniche, soluzioni innovative per il fissaggio di circuiti stampati e cavi, nonché concetti di raffreddamento, contattateci.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE