

Vassoio ventola LHX+

CARATTERISTICHE

I vassoi per ventole LHX+ consentono una sostituzione facile e sostituibile a caldo delle ventole



Tipo di prodotto: Vassoio della ventola

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Funziona con	Quantità nella confezione	Direzione del flusso d'aria
29714-025	244.24mm	215.15mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Da anteriore ad alto
29714-026	244.24mm	443.4mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Da anteriore ad alto

Table 2/2

Codice a catalogo	Colore	Codice colore	Quantità di ventole	Finitura	Tensione di ingresso CA	Materiali
29714-025	Grigio chiaro	RAL 7035	1	Alluminio zincato	230V	Acciaio
29714-026	Grigio chiaro	RAL 7035	1	Alluminio zincato	230V	Acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE