

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V CA



CARATTERISTICHE

Unità di distribuzione dell'alimentazione da 3 U con funzione di arresto di emergenza

Fornisce l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale

Ingresso di rete da fase a neutro 120 V.

Uscite c.a. con diversi tipi di connettore, attivate tramite interruttore ON/OFF

Uscite CA permanenti (assistenza)

Tutte le uscite sono protette da interruttori automatici

La funzione di arresto di emergenza soddisfa i requisiti EN 60947-5-1 ed EN 60204-1 ed è a prova di atti vandalici

È possibile collegare al sistema un pulsante di arresto di emergenza esterno aggiuntivo

UL in sospeso

Funzione:	Arresto di emergenza
Limitatore della corrente di spunto:	N.
Dispositivo di corrente residua:	N.
Coperchio dell'interruttore automatico:	N.
Funziona con:	Varistar CP; Novastar
Tipo di accessorio:	Accessori per la distribuzione di energia

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tensione di ingresso CA	Numero di fasi	Filtro EMC	Limitatore di sovratensione	Altezza del rack
21272-004	Distributore di potenza	120V	1	N.	N.	3U
21272-002	Distributore di potenza	120V	1	Sì	Sì	3U

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità nella confezione
21272-004	NEMA 5-15R	1
21272-002	NEMA 5-15R, NEMA 5-20R	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la configurazione esatta delle funzioni opzionali e la configurazione di esempio, fare riferimento alla tabella relativa agli articoli forniti.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE