

Fascetta stringitubo a due fori 2HPS

CARATTERISTICHE

Supporto per applicazioni leggere di tubi



Si fissa direttamente alla superficie di un elemento strutturale orizzontale o verticale



Materiale: Acciaio
Finitura: Prezincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/D N	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
008017EG	400678	10	17.2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	15	21.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008027EG	400680	20	26.9 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	25	33.7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	32	42.4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	40	48.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008060EG	400684	50	60.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

