

Clip a torsione 4G16 con prigioniero



CARATTERISTICHE

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti

Per l'installazione non è richiesto alcuno strumento

Installazione a torsione veloce, facile e sicura

Il dado è venduto separatamente

Materiale: Acciaio armonico; Acciaio



SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Color e	Spessore della flangia (FT)	Dimensioni della griglia a T	Diametro della vite (Sc)
4G16M11	178600	nVent CADDY Armour	Grigio	1.5 mm	24mm	6
4G16M11WH	178620	Verniciata	Bianco	1.5 mm	24mm	6
4G16M16	171900	nVent CADDY Armour	Grigio	1.5 mm	24mm	6
4G16M16WH	576940	Verniciata	Bianco	1.5 mm	24mm	6
4G16M25	176880	nVent CADDY Armour	Grigio	1.5 mm	24mm	6
4G16M7	178590	nVent CADDY Armour	Grigio	1.5 mm	24mm	6

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
4G16M11	178600	11mm	220N
4G16M11WH	178620	11mm	220N
4G16M16	171900	16mm	220N
4G16M16WH	576940	16mm	220N
4G16M25	176880	25mm	220N
4G16M7	178590	7mm	220N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

