

510 nVent CADDY EZ Riser



510 nVent CADDY EZ Riser è un collare per tubi a chiusura rapida, ideale per supportare tubi in acciaio verticali dove è disponibile uno spazio sufficiente. Questa soluzione pronta all'uso è dotata di fori asolati per semplificare l'assemblaggio ed eliminare la necessità di altra bulloneria. Grazie al design con teste delle rondelle scanalate, gli installatori possono facilmente assemblare l'EZ Riser con un unico utensile.

CARATTERISTICHE

È necessario un solo utensile per il serraggio grazie alle teste delle rondelle scanalate

È conforme alle norme Federal Specification WW-H-171 (Tipo 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 8)

Conforme alla specifica federale WW-H-171 (Tipo 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 8)

Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	A.	B
5100800EG	179336	200	219 mm	17 mm	464 mm	51 mm
5101000EG	179337	250	273 mm	17 mm	524 mm	51 mm
5101200EG	179338	300	324 mm	17 mm	569 mm	51 mm

Table 2/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
5100800EG	179336	11100N	cUL, UL
5101000EG	179337	11100N	
5101200EG	179338	12000N	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il collare è adatto a tubi in acciaio e deve essere installato sotto a un giunto o un'aletta di taglio e serrato con dadi alla coppia prescritta.

Fori ovalizzati e bulloni solo per tubi fino a 12".

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

