


6000 Kit di morsetti per travi



CARATTERISTICHE

I profili saldati schiena contro schiena offrono un fissaggio continuo e facilmente regolabile su tutta la lunghezza del profilo

I morsetti a pressione si fissano sul profilo strut tra due labbra impedendogli di ruotare

Sistema di fissaggio sicuro per applicazioni pesanti per passerella portacavi, condotti o tubi

Materiale: Acciaio
Finitura: Zincata a caldo

SPECIFICHE



Table 1/2						
Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Tipo di profilo strut	Dimensione barra (RS)	Spessore della flangia (FT)	A.
6300CCHD	330000	300mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6400AAHD	330110	400mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6400CCHD	330010	400mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6500CCHD	330020	500mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6600AAHD	330130	600mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6600CCHD	330030	600mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6800AAHD	330140	800mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	Coppia (TQ)
6300CCHD	330000	13 mm	30 N·m
6400AAHD	330110	13 mm	30 N·m
6400CCHD	330010	13 mm	30 N·m
6500CCHD	330020	13 mm	30 N·m
6600AAHD	330130	13 mm	30 N·m
6600CCHD	330030	13 mm	30 N·m
6800AAHD	330140	13 mm	30 N·m

Tipo di Strut	A	Carico statico 1 F1	Carico statico 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

