


Vite per calcestruzzo BSZ-M.



CARATTERISTICHE

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Utilizzare nel calcestruzzo con barre filettate

Il tassello rimovibile e' ideale per fissaggi temporanei

Utilizzo approvato per categoria sismica C1

Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della vite (L)	Dimensione barra (RS)	Dimensione esagono	Diametro della punta di trapano	Diametro della punta di trapano
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm	6mm
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm	6mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità dell'incastro	Coppia (TQ)
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m

Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046

Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

