

Serracavo



CARATTERISTICHE

Per l'installazione di uno o più cavi direttamente sul calcestruzzo

Grazie ad un profilo ridotto si riduce l'impatto visivo

Non contiene alogeni


Stabilizzato ai raggi UV

Materiale: Polipropilene

Temperatura: -10 to 85 °C

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro (Ø)	Diametro del foro	Profondità del foro	Carico statico
SCDKS2040	800053	20 - 40 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS313	800050	3 - 13 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS620	800051	6 - 20 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS828	800052	8 - 28 mm	6mm	30mm	170N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

