

Braccio a sbalzo con canale E4

CARATTERISTICHE

Perforato, laminato a freddo

Piastra di ancoraggio asolata



Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato




SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)
CE420H0200EG	599935	200mm
CE420H0300EG	599950	300mm
CE420H0350EG	599960	350mm
CE420H0450EG	599970	450mm
CE420H0550EG	599980	550mm
CE420H0650EG	599990	650mm
CE420H0800EG	599995	800mm

Altezza (H): 120 mm
Larghezza (W): 40 mm
Spessore (T): 2 mm
A.: 40 mm
B: 38 mm
C: 15.5 mm
D: 50 mm

E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 14 x 27 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza clienti
 Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

