

Braccio a sbalzo CTRI per vassoio per cavi

CARATTERISTICHE

Per passerelle portacavi

Saldato su piastra di ancoraggio piatta





Materiale: Acciaio
Finitura: Zincata a caldo



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Carico statico
CTRI120HD	311920	120mm	50 mm	1500N
CTRI160HD	311925	170mm	50 mm	1250N
CTRI210HD	311930	220mm	50 mm	1125N
CTRI260HD	311935	270mm	50 mm	875N
CTRI310HD	311940	320mm	50 mm	750N
CTRI410HD	311945	420mm	50 mm	750N
CTRI510HD	311950	520mm	50 mm	750N
CTRI810HD	311955	620mm	50 mm	625N

A.: 53.5 mm
B: 43 mm
C: 30 mm
D: 6 mm
X: 14 x 27 mm
Spessore (T): 1.5 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

