

Barra filettata, Acciaio, EG, M12 Barra, 1.000 mm

CODICE A CATALOGO

050M121000

CARATTERISTICHE

Tagliare alla lunghezza necessaria

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 592630

Materiale: Acciaio


Finitura: Elettrozincato

Classe di qualità: 4.8

Dimensione barra (RS): M12

Lunghezza (L): 1000mm

Carico statico: 10000N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

