

# 107 Cinghia avvolgente per tubo in CPVC, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48,3 mm OD

## CODICE A CATALOGO

**1070150EG**

## CARATTERISTICHE

Comprende bordi svasati per proteggere i tubi

Adatto all'uso con tubo per sprinkler antincendio in CPVC

Comprende la vite di montaggio



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 597819

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Dimensione del tubo: 1 1/2"

NB/DN: 40

Diametro esterno (OD): 48.3 mm



Dimensione del foro (HS): 5.8 mm

A.: 44.5 mm

B: 84.1 mm

C: 30.2 mm

Spaziatura gancio: 2.1 m Max



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

