

Collare Sprinkler 115M per applicazioni standard, 3/4" tubo, 20 DN, 26,9 mm OD, M10 Barra

CODICE A CATALOGO

115M0075EG



Il gancio ad asola per applicazioni standard 115M è ideale per sospendere linee di tubi stazionarie e non isolate, compresi i tubi in CPVC, dei sistemi di sprinkler antincendio. Il nottolino filettato zigrinato aiuta a semplificare le regolazioni verticali, mentre i bordi svasati sulla base (da 1,27 cm a 10,16 cm) aiutano a proteggere i tubi dai contatti con bordi taglienti del gancio.

CARATTERISTICHE

I bordi svasati aiutano a evitare ogni contatto tra superfici affilate e tubi (dimensioni da 1/2" a 4")

Il nottolino filettato prigioniero aiuta a garantire che il gancio ad asola e il nottolino filettato restino insieme

Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie

Prodotto in modo da utilizzare la barra filettata più piccola permessa da NFPA® per le tubazioni degli sprinkler antincendio

Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 10)



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 597870

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Dimensione del tubo: 3/4"

NB/DN: 20

Diametro esterno (OD): 26.9 mm

Dimensione barra (RS): M10


A.: 75.9 mm

B: 30.2 mm

C: 23.9 mm

Carico statico limite (F): 5000N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/GRDD1

