

Clip di fiss. cond. a putr. metal., mont. lat., cond. 30–35 mm, putrella 8–14 mm

CODICE A CATALOGO


16P58SM

CARATTERISTICHE

Per l'installazione è necessario solo un martello

Disponibile per conduit metallici, rigidi e in alluminio

Ruota su 360°



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 175270

Orientamento: Montaggio laterale


Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Diametro esterno (OD): 30 - 35 mm

Spessore della flangia (FT): 8 - 14 mm

Carico statico limite (F): 111N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

