

EM-M Clip da conduit/tubo a flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 35–42 mm OD, 3–8 mm Flangia



CODICE A CATALOGO

20EM24

CARATTERISTICHE

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi

La clip con chiusura a scatto ruota di 360°

Per l'installazione è necessario solo un martello



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 171800


Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Diametro esterno (OD): 35 - 42 mm

Spessore della flangia (FT): 3 - 8 mm

Carico statico: 330N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

