

Kit morsetto 2000, 200 mm, 11 mm Max Flangia

CODICE A CATALOGO

2200EG

CARATTERISTICHE

Sistema per applicazioni leggere

Comprende un morsetto e un profilo a U



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 570140

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Lunghezza (L): 200mm

A.: 25 mm

B: 25 mm

C: 65 mm

D: 25 mm

E: 30.5 mm

Carico statico 1 (F1): 1700N

Carico statico 2 (F2): 490N

Carico statico 3 (F3): 340N

Altezza (H): 12 mm

Larghezza (W): 25 mm

Spessore (T): 2 mm

Spessore della flangia (FT): 11 mm Max

Dimensione del foro (HS): 11 mm


Diametro della vite (Sc): 6

Coppia (TQ): 30 N·m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per una presa sicura, il profilo deve estendersi al bordo esterno di ogni morsetto.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/GRDDT

