

310M Morsetto universale, flangia spessa, M12 Foro, Filettato, 31,8 mm Max Flangia



CODICE A CATALOGO

310M12

CARATTERISTICHE

Morsetto universale per travi spesse



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 388890

Materiale: Ghisa

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del foro (HS): 12 mm

Tipo di foro: Filettata

Spessore della flangia (FT): 31.8 mm Max

A.: 28.6 mm


Coppia (TQ): 15 N·m

Carico statico 1 (F1): 4200N

Carico statico 2 (F2): 3300N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

