

nVent CADDY Superklip, 39,5–43,5 mm OD, 1 1/4" tubo, 1 1/2" tubo di rame



CODICE A CATALOGO

389011

CARATTERISTICHE

Si chiude e si blocca automaticamente all'inserimento di una tubazione, un tubo o un cavo

Morsetto monopezzo per installazione rapida e facile

Fissare con viti da legno, viti con doppia filettatura con o senza collare, chiodi con collare, barre filettate, piastra di montaggio o staffa per pistola sparachiodi

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 389011

Materiale: Xenoy®

Temperatura: -25 to 90 °C

Diametro esterno (OD): 39.5 - 43.5 mm



Dimensione del tubo: 1 1/4" Min

Dimensioni tubo di rame: 1 1/2"

B: 21 mm

C: 64.2 mm

Carico statico: 360N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

