

Clip a tors. con foro liscio 90° 6,4 mm, putrella 1.5 mm Max, griglia a T 24 mm

CODICE A CATALOGO

4G16H



CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T

Installazione a torsione veloce, facile e sicura

Per l'installazione non è richiesto alcuno strumento



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 170230

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour


Colore: Grigio

Dimensione del foro (HS): 6.4 mm

Spessore della flangia (FT): 1.5 mm Max

Dimensioni della griglia a T: 24mm

Carico statico: 180N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

