


Clip putr. fiss. mart., mont. vert. c/mont., putr. 8-14 mm, vite M6



CODICE A CATALOGO

4H58IM11

CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta

Adatto alla maggior parte delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 170160

Materiale: Acciaio armonico; Acciaio


Finitura: nVent CADDY Armour; Elettrozincato

Spessore della flangia (FT): 8 - 14 mm

Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 11mm

Carico statico: 150N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

