


Clip putr. fiss. mart., mont. lat., S301, putr. 14-20 mm



CODICE A CATALOGO

4H912S1

CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili

Adatto alla maggior parte delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO


Numero articolo: 179630

Materiale: Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)

Spessore della flangia (FT): 14 - 20 mm

Dimensione del foro (HS): 7.1 mm

Carico statico: 650N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

