

Clip multifunzione, M4, M10 Barra, 4,8 mm Filo, 3–9.5 mm Flangia, 6,5 mm Foro



CODICE A CATALOGO

4Z34

CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per scatole

Sostiene gli anelli a briglia filettati n. 10-24 e da 1/4-20

Consente una maggiore sicurezza nell'installazione di conduit, MC/AC e applicazioni a basso voltaggio



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 170650

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione barra (RS): M4;M6;M8;M10

Dimensione del filo: 3.9 - 4.8 mm

Spessore della flangia (FT): 3.0 - 9.5 mm

Dimensione del foro (HS): 6.5 mm

Vite inclusa: N.




Carico statico 1 (F1): 110N

Carico statico 2 (F2): 90N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

NEC® 300.11 richiede cavo di sospensione/asta specifici e EC311.

La clip 4Z installata su un tondino liscio da 3/8" (10mm) ha un carico statico di 15lb (67N) nella direzione F2.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

