

# Kit morsetto 5000, Acciaio, HD, 300 mm, 3–30 mm Flangia


## CODICE A CATALOGO

**5300HD**

## CARATTERISTICHE

Sistema con profilo a C

Comprende un morsetto e un profilo



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 335000

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Lunghezza (L): 300mm



Tipo di profilato: E5

Dimensione barra (RS): 10

Spessore della flangia (FT): 3 - 30 mm

Coppia (TQ): 30 N·m

| A      | Carico statico 1 F1 | Carico statico 2 F2 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 100 mm | 3500 N              | 850 N               |
| 200 mm | 1750 N              | 400 N               |
| 300 mm | 1100 N              | 250 N               |
| 400 mm | 800 N               | 200 N               |
| 500 mm | 700 N               | 175 N               |
| 600 mm | 500 N               | 125 N               |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

