

Kit morsetto 6000, 600 mm, AA Strut, 3–30 mm Flangia

CODICE A CATALOGO


6600AAHD

CARATTERISTICHE

I profili saldati schiena contro schiena offrono un fissaggio continuo e facilmente regolabile su tutta la lunghezza del profilo

I morsetti a pressione si fissano sul profilo strut tra due labbra impedendogli di ruotare

Sistema di fissaggio sicuro per applicazioni pesanti per passerella portacavi, condotti o tubi



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 330130

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Lunghezza (L): 600mm

Tipo di profilo strut: AA (83 x 41 mm)

Dimensione barra (RS): 10

Spessore della flangia (FT): 3 - 30 mm


A.: 26 mm

B: 13 mm

Coppia (TQ): 30 N·m

Tipo di Strut	A	Carico statico 1 F1	Carico statico 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

