

Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, Acciaio Armonico, 7 mm Foro, Passante

CODICE A CATALOGO

812M



I morsetti per conduit con chiusura a scatto nVent CADDY (serie M) sono un metodo rapido ed efficiente per proteggere i circuiti di derivazione dei conduit per le installazioni elettriche. La serie M è progettata per fornire un posizionamento regolare nell'applicazione eliminando l'offset del conduit e mantenendo lo spazio all'interno delle scatole elettriche. Aumentate l'efficienza dell'installazione utilizzando la nostra gamma completa di conduit per il vostro prossimo progetto elettrico.

CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali

Elimina la necessità di conduit con curvatura offset

Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 177130

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Diametro esterno (OD): 18 - 30 mm

Dimensione del foro (HS): 7 mm

Tipo di foro: Semplice

Carico statico 1 (F1): 440N

Carico statico 2 (F2): 110N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

