# EM-P Clip da conduit a flangia, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flangia

## CODICE A CATALOGO

**8P24**

## CARATTERISTICHE

- Per l'installazione è necessario solo un martello
- Disponibile per conduit metallici, rigidi, IMT e in alluminio
- Ruota su 360°

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

- Numero articolo: 172150
- Materiale: Acciaio armonico
- Finitura: nVent CADDY Armour
- Diametro esterno (OD): 18 - 22 mm
- Spessore della flangia (FT): 3 - 8 mm
- Carico statico limite (F): 110N
- Orientamento: Montaggio in cima

## SCHEMI




## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

**Europa**
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

**Europa**
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

**APAC**
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.