

# Prof. strut tipo A, asolato, acciaio, zinc. a freddo, 2m L. 41mm x 41mm x 2 mm

## CODICE A CATALOGO

**A20L2000PG**



## CARATTERISTICHE

Profilato formato a freddo, asolato

Profili strut per applicazioni pesanti

Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 310293

Tipo di profilo strut: A (41 x 41 mm)

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Spessore (T): 2 mm

Lunghezza (L): 2000mm

Altezza (H): 41 mm



Larghezza (W): 41 mm

A.: 22.3 mm

B: 11 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

