

# BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 6 mm, Vite 40 mm

CODICE A CATALOGO

**BSZSU06040EG**



## CARATTERISTICHE

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Utilizzo approvato per categoria sismica C1 (tutti i diametri)

Utilizzo approvato per categoria sismica C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori)

Il tassello rimovibile e' ideale per fissaggi temporanei

La finitura Atlantis offre una protezione dalla corrosione superiore (fino a un ambiente C3 in conformità alle norme EN ISO 9223 e 9224)

La finitura Atlantis è adatta per l'installazione all'aperto



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 402635

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro della punta di trapano: 6mm

Lunghezza della vite (L): 40mm

Profondità dell'incastro: 35 mm


A.: 5 mm

Coppia (TQ): 10 N·m

**Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046**

| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| BSZSU06040xx | 1.81 kN                       | 1.98 kN                           | 35 mm                              |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN                       | 1.98 kN                           | 35 mm                              |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN                       | 8.41 kN                           | 65 mm                              |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN                       | 12.85 kN                          | 85 mm                              |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN                       | 12.85 kN                          | 85 mm                              |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN                      | 17.87 kN                          | 105 mm                             |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

