

C-EU Morsetto da cavo singolo a flangia, 8–12 mm OD, 12 mm Max Flangia, 41 mm Max



CODICE A CATALOGO

C12EU

CARATTERISTICHE

Sostiene passaggi singoli di conduit

Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 337300

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Diametro esterno (OD): 8 - 12 mm



Spessore della flangia (FT): 12 mm Max

A.: 41 mm Max

Coppia (TQ): 2 N·m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite è elettrozincata su morsetti che hanno un diametro esterno di 40 mm o meno.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

