

Fascetta autotagliante, resistenza traz. 22,67 kg, 203,2 mm, conf. 100 naturale

CODICE A CATALOGO

CADTIESC8CNAP



La fascetta autotagliante nVent CADDY è una soluzione datacom versatile e che non richiede utensili per fissare grandi quantità di cavi. Questo prodotto semplice ma innovativo presenta una lama da taglio incorporata per garantire massima tenuta e un fissaggio sicuro e pulito. Realizzata in resistente nylon 6/6, la fascetta autotagliante vanta un'ottima resistenza alla trazione di 22 kg/50 lb.

CARATTERISTICHE

Elimina i bordi affilati e protegge dai tagli la pelle esposta durante l'installazione

Per il taglio è sufficiente bloccarla e ruotarla, non sono necessari utensili di taglio

Diversi colori, tra cui una versione nera con protezione UV per soddisfare esigenze specifiche

Conforme alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Non contiene alogeni

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 601019

Materiale: Nylon; Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)

È conforme a: IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)

Colore: Naturale

Lunghezza (L): 203.2mm

Larghezza (W): 4.32 mm

Temperatura di installazione: 0 °C Min

Temperatura di esercizio: -20 to 85 °C

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

