

Tassello drop-in, acciaio, zincato a freddo, M10, 40 mm

CODICE A CATALOGO

CAM10040

CARATTERISTICHE

La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione

Si installa a filo o sotto la superficie di base

Adatto per sistemi ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 593200

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato


Dimensione del foro (HS): 10 mm

Lunghezza (L): 40mm

Diametro della punta di trapano: 12mm

Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

