

# Catena CHK, 25 m, carico 1.200 N

## CODICE A CATALOGO

**CHK32K**

## CARATTERISTICHE

Versatile catena a doppio anello non saldata

Conforme allo standard DIN 5686



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 385900

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato


Lunghezza (L): 25m

A.: 41 mm

B: 14 mm

D: 3.1 mm

Carico statico: 1200N

**AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

