

CHN Catena, Acciaio, EG, 100 m, 200 N Load

CODICE A CATALOGO

CHN13KSP

CARATTERISTICHE

Catena ad anelli arrotondati

Conforme allo standard DIN 5685



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 591410

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato


Lunghezza (L): 100m

A.: 22 mm

B: 3.5 mm

D: 2 mm

Carico statico: 200N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

