

Mors. rapido M10 per trave con tecn. Push-to-Install, spess. bordo trave 3-10 mm

CODICE A CATALOGO

CRLBM10EG

CARATTERISTICHE

I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro

Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione

Il dado di sicurezza può essere stretto a mano, bloccando la barra filettata in posizione

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 e 23)



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 390002

Materiale: Ghisa

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): M10

Spessore della flangia (FT): 3 - 10 mm

Altezza (H): 30 mm

Lunghezza (L): 52.3mm

Larghezza (W): 25.3 mm

A.: 24.9 mm


Carico statico 1 (F1): 1100N

Carico statico 2 (F2): 2200N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico 1 rappresenta uno spessore della flangia da 3 mm a 5 mm. Il Carico statico 2 rappresenta uno spessore della flangia da 6 mm a 10 mm.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

